

## 製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

## 一般注文データ

バージョン	カバーフード (端子), ポリアミド66
注文番号	<a href="#">0502960000</a>
種別	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
数量	50 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	20 mm	奥行き (インチ)	0.7874 inch
高さ	19 mm	高さ (インチ)	0.748 inch
幅	9 mm	幅 (インチ)	0.3543 inch
正味重量	1.18 g		

## 温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1
-----	---

## システム仕様

バージョン	バスバー 10 x 3 mm用
-------	-----------------

## 全般

動作温度範囲、最大	100 °C
-----------	--------

## 寸法

TS 35 オフセット	39 mm
-------------	-------

## 材料データ

基本材質	ポリアミド66	絶縁材	PA
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

## 評価データ

汚染度	3
-----	---

## 分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		