

## VP 7-MS65

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	VPMS (真鍮製ブラウンプラグ), 閉鎖栓, 閉鎖状態, PG 7, 5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<a href="#">0521600000</a>
種別	VP 7-MS65
GTIN (EAN)	4008190011871
数量	100 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	<a href="#">VP 7-K54</a>

## VP 7-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	7.5 mm	高さ (インチ)	0.2953 inch
長さ	7.5 mm	長さ (インチ)	0.2953 inch
直径	15 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	4 mm	正味重量	3.28 g

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

## 一般的情報

ヘッド直径	15.00 mm	Oリング	NBR
シリコーン	いいえ	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	ハロゲン	いいえ
保護度合い	IP68 - 5パール (30分)	ケーブルグランド	PG
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールリングの直径	12.50 mm
シーリング	NBR	外付スレッド	PG 7
ねじ山長さ	5 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

図面

