



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しうけ、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

#### 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 75, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm
注文番号	<a href="#">0535200000</a>
種別	QB 75/6.2/15
GTIN (EAN)	4008190179168
数量	10 items

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	461.3 mm	高さ (インチ)	18.1614 inch
幅	0.8 mm	幅 (インチ)	0.0315 inch
正味重量	26.26 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

## 全般

極数	75	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	6.00 mm
--------------	---------

## 材料データ

基本材質	銅	色	グレー
------	---	---	-----

## 評価データ

公称電流	27 A
------	------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

## 分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

種別	ISPF QB75 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">0526700000</a>	絶縁プロフィール、プラスチック、黒色
GTIN (EAN)	4008190093723	
数量	10 ST	
種別	ISPF QB75 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">0526760000</a>	絶縁プロフィール、プラスチック、赤色
GTIN (EAN)	4008190157821	
数量	10 ST	
種別	ISPF QB75 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">0526780000</a>	絶縁プロフィール、プラスチック、青色
GTIN (EAN)	4008190093105	
数量	10 ST	