


製品イメージ



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外してき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 58, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm
注文番号	0545400000
種別	QB 58/8/15
GTIN (EAN)	4008190028794
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	17.5 mm	奥行き (インチ)	0.689 inch
高さ	458.5 mm	高さ (インチ)	18.0511 inch
幅	0.8 mm	幅 (インチ)	0.0315 inch
正味重量	21.96 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
動作温度	-60 °C...130 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数	58	設置アドバイス	直接実装
----	----	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	8.00 mm
--------------	---------

材料データ

基本材質	銅	色	グレー
------	---	---	-----

評価データ

公称電流	27 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

アクセサリ

プラグ接続解除




統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しでき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

種別	ISPF QB58 SW	バージョン
注文番号	0546000000	絶縁プロファイル, PVC, 黒色
GTIN (EAN)	4008190116705	
数量	10 ST	
種別	ISPF QB58 RT	バージョン
注文番号	0546040000	絶縁プロファイル, PVC, 赤色
GTIN (EAN)	4008190497941	
数量	10 ST	

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	ISPF QB58 BL	バージョン
注文番号	0546080000	絶縁プロファイル, PVC, 青色
GTIN (EAN)	4008190927035	
数量	10 ST	