

ISPF QB58 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外してき、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

バージョン	絶縁プロフィール, PVC, 黒色
注文番号	0546000000
種別	ISPF QB58 SW
GTIN (EAN)	4008190116705
数量	10 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	5.7 mm	奥行き (インチ)	0.2244 inch
高さ	465 mm	高さ (インチ)	18.3071 inch
幅	2.5 mm	幅 (インチ)	0.0984 inch
正味重量	5.82 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン カバープロフィール

全般

設置アドバイス 直接実装

材料データ

基本材質	PVC	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	接続されている

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		