

## ISPF QB58 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジュラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

## 一般注文データ

バージョン	絶縁プロフィール, PVC, 青色
注文番号	<a href="#">0546080000</a>
種別	ISPF QB58 BL
GTIN (EAN)	4008190927035
数量	10 items

## ISPF QB58 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	5.7 mm	奥行き (インチ)	0.2244 inch
高さ	465 mm	高さ (インチ)	18.3071 inch
幅	2.5 mm	幅 (インチ)	0.0984 inch
正味重量	5.88 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン カバープロフィール

## 全般

設置アドバイス 直接実装

## 材料データ

基本材質 PVC 色 青色  
UL 94 可燃性等級 V-0

## 追加の技術データ

固定形式 接続されている 設置アドバイス 直接実装  
爆発試験バージョン いいえ 取り付け方式 接続されている

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90