

VH 25/5/3.4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**製品イメージ**

当社の幅広い品揃えのアクセサリとして、適切なヒューズリンクも提供します。品揃えには、5 x 20 mm から 10 x 38 mm までの装置保護ヒューズ(ミニチュアヒューズ)、E 14 から E 18 のヒューズリンク、自動車用ヒューズ、自動遮断器が含まれます。ヒューズホルダー対応ゲージリングが品揃え全体にわたって展開されています。

一般注文データ

バージョン	SAK モデルシリーズ, 接続スリーブ
注文番号	0553300000
種別	VH 25/5/3.4
GTIN (EAN)	4008190095604
数量	100 items

VH 25/5/3.4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	5 mm	奥行き (インチ)	0.1968 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
直径	5 mm	正味重量	2.1 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	6892c850-b959-4235-b8fe-df5198e99e63
------	--------------------------------------

システム仕様

バージョン	お問い合わせ
-------	--------

全般

極数	1	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

寸法

直径	5 mm
----	------

材料データ

基本材質	Cu	色	グレー
------	----	---	-----

評価データ

公称電流	19 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
------	---------	---------	------

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		