

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ****図に類似**

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

**一般注文データ**

バージョン	ガイドナット, M 5
注文番号	<a href="#">0553400000</a>
種別	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
数量	20 items

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	14 mm	奥行き (インチ)	0.5512 inch
高さ	25 mm	高さ (インチ)	0.9842 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.4724 inch
正味重量	3.5 g		

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	マウントレール用	取り付けレール	TS 32
-------	----------	---------	-------

**全般**

表面仕上	未処理	取り付けレール	TS 32
------	-----	---------	-------

**寸法**

内付スレッド	M 5	ピッチ (mm) (P)	12.00 mm
--------	-----	--------------	----------

**材料データ**

基本材質	ポリアミド 66	表面仕上	未処理
色	黒色	UL 94 可燃性等級	V-2

**追加の技術データ**

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC000096	ETIM 9.0	EC000096
ETIM 10.0	EC000096	ECLASS 14.0	23-11-07-16
ECLASS 15.0	23-11-07-16		

**MB M5/M3 SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**