

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最後的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	バスバーサポート, 銀色, 100 °C, 幅: 65 mm, V-2, ポリアミド66
注文番号	0556660000
種別	SH 3
GTIN (EAN)	4008190123086
数量	10 items

SH 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.5591 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.5906 inch
幅	65 mm	幅 (インチ)	2.5591 inch
正味重量	26.4 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	その他
------	-----

システム仕様

バージョン	15 x 6 mmバスバー接続
-------	-----------------

全般

極数	3	動作温度範囲、最大	100 °C
表面仕上	その他すべて		

材料データ

基本材質	ポリアミド 66	表面仕上	その他すべて
色	銀色	UL 94 可燃性等級	V-2

分類

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		