

## CLI RS 3 MDCLI C 02

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	<a href="#">0559200000</a>
種別	CLI RS 3 MDCLI C 02
GTIN (EAN)	4008190108984
数量	1 items

## CLI RS 3 MDCLI C 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	3 mm	奥行き (インチ)	0.1181 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	3 mm	幅 (インチ)	0.1181 inch
長さ	100 mm	長さ (インチ)	3.937 inch
正味重量	4.9 g		

## 温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

## 一般データ

印刷種別	標準	バージョン	MultiPack
幅	3 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	銀色	ハロゲン	はい
長さ	100 mm	基本材質	スチール
印刷文字	数字	推奨業種	プロセス, 機械
動作温度範囲	-30...80 °C		

## 導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	はい	導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	3.5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 3.5 mm
接続配線の断面	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		