

CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CableLineは、導体およびケーブルメーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	0559300000
種別	CLI RS 4 MDCLI C1+02
GTIN (EAN)	4008190112400
数量	1 items

CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.1575 inch
高さ	100 mm	高さ (インチ)	3.937 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
長さ	100 mm	長さ (インチ)	3.937 inch
正味重量	7.04 g		

温度

動作温度範囲	-30...80 °C
--------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

一般データ

印刷種別	標準	バージョン	MultiPack
幅	4 mm	UL 94 可燃性等級	V-0
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-30 °C
色	銀色	ハロゲン	はい
長さ	100 mm	基本材質	スチール
印刷文字	数字	推奨業種	プロセス, 機械
動作温度範囲	-30...80 °C		

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	3.5 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	導体外径、最大	4.5 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 4.5 mm
接続配線の断面	1.5 - 3.5 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		