#### **CLI R 02-3 BL/WS 6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CableLineは、導体およびケーブルマーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

#### 一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル		
注文番号	<u>0560001521</u>		
種別	CLI R 02-3 BL/WS 6		
GTIN (EAN)	4032248456482		
数量	10 items		

カタログステータス / 図面 1

# **CLI R 02-3 BL/WS 6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 技術データ

承認					
ROHS	<u>適合</u>				
寸法と重量					
深さ	4 mm		0.1575 inch		
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch		
幅	3.4 mm	幅(インチ)	0.1339 inch		
正味重量	1.4 g				
温度					
動作温度範囲	-3080 °C				
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	************************************				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
40 1	3,2,333				
一般データ					
			-1, -17		
抵抗コード準拠の素材色	6	印刷の配置	<u>水平</u>		
印刷種別	標準		熱エンボス加工		
バージョン	MultiPack		3.4 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C		
動作温度範囲、最小	-30 °C		青色 PVC、ソフト、カドミウム		
ハロゲン	はい	基本材質	なし なし		
印刷色	白色	 印刷文字	数字		
推奨業種	プロセス, 機械	マンドレルごとの数	25		
動作温度範囲	-3080 °C	インプリント	6		
導体およびケーブルマーカ-	_				
ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>		
<b>導体断面、最小</b>	0.2 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大 	3 mm		
導体外径、最小 (京は歌/は の) (下)	1.3 mm	導体外径	1.3 - 3 mm		
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup>				
分類					
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530		
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530		
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01		
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01		
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02		
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02		
ECLASS 15.0	27-28-11-02		2, 20, 102		
	2, 20 11 02				

カタログステータス / 図面 2



# **CLI R 02-3 BL/WS 6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



