



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







図に類似

CableLineは、導体およびケーブルマーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレル
注文番号	<u>0560001531</u>
種別	CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE
GTIN (EAN)	4032248469642
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1



CLI R 02-3 SET 0-9,L,R,S, T TO GR NE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
NOLIC .	` *		
ROHS	適合 The control of the control of th		
付法と重量			
深さ	4 mm	奥行き(インチ)	0.1575 inch
NC 高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
司 C 	3.4 mm	<u>同さ(インチ)</u> 幅(インチ)	0.1339 inch
長さ E味重量	145 mm	長さ(インチ)	5.7086 inch
	1.06 g		
温度			,
動作温度範囲	-3080 °C		
環境製品コンプライアンス			
	NO. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般データ			,
抵抗コード準拠の素材色	8	印刷の配置	水平
印刷種別	 標準	印刷方法	
・ルリイ煌/リ ヾージョン	版年 MultiPack		
、一クョク IL 94 可燃性等級	V-0	幅 動作温度範囲、最大	80 °C
	-30 °C	-	グレー
が作温度範囲、最小		<u>色</u>	
<u>ハロゲン</u> 基本材質	はい	長さ	145 mm
	PVC、ソフト、カドミウム なし	印刷色	黒色
印刷文字	その他	推奨業種	プロセス, 機械
マンドレルごとの数	25	動作温度範囲	-3080 °C
インプリント	0-9,R,S.T,TO		
尊体およびケーブルマーカ-	_		
D □ 42×	/+1 x	道什 <u></u>	4.5
ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm ²
算体断面、最小 ************************************	0.2 mm ²	導体外径、最大 (基件) (名	3 mm
算体外径、最小 5.45至19.50mm	1.3 mm	導体外径	1.3 - 3 mm
接続配線の断面	0.2 - 1.5 mm ²		,
分類 			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-28-11-02
CLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02
CLASS 13.0	27-28-11-02	LULA33 14.U	27-20-11-02

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-28-11-02