

CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CableLineは、導体およびケーブルメーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレルホルダー
注文番号	0563600000
種別	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008190018436
数量	1 items

CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	28 mm	奥行き (インチ)	1.1024 inch
高さ	55 mm	高さ (インチ)	2.1654 inch
幅	55 mm	幅 (インチ)	2.1654 inch
正味重量	42.5 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	6	幅	55 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	色	青色
ハロゲン	はい	基本材質	ポリアミド
推奨業種	プロセス, 機械	動作温度範囲	-40...100 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	はい
------	----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

