CLI RH 20-02 CLI R 02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







CableLineは、導体およびケーブルマーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

バージョン	CableLine, 取付けマンドレルホルダー
注文番号	<u>0563700000</u>
種別	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008190291136
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

CLI RH 20-02 CLI R 02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	28 mm	奥行き(インチ)	1.1024 inch
高さ	55 mm	 高さ(インチ)	2.1654 inch
幅	55 mm	 幅(インチ)	2.1654 inch
正味重量	41.5 g		

温度

動作温度範囲 -40...100 ℃

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
I TOLIO YJ WOMY WE	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	2	幅	55 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C	 色	赤色
ハロゲン	はい	基本材質	ポリアミド
推奨業種	プロセス, 機械	動作温度範囲	-40100 °C

導体およびケーブルマーカー

ハロゲン はい

分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

カタログステータス / 図面 2



CLI RH 20-02 CLI R 02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

