データシート

# CLI R 1-3 BL NE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CableLineは、導体およびケーブルマーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | CableLine, 取付けマンドレル |
| 注文番号 | 0572900002 |
| 種別 | CLI R 1-3 BL NE |
| GTIN (EAN) | 4032248469666 |
| 数量 | 10 items |
| 配送ステータス | 中止 |

データシート

# CLI R 1-3 BL NE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 5 mm | 奥行き（インチ） | 0.1968 inch |
| 高さ | 3 mm | 高さ（インチ） | 0.1181 inch |
| 幅 | 4.2 mm | 幅（インチ） | 0.1654 inch |
| 長さ | 153 mm | 長さ（インチ） | 6.0236 inch |
| 正味重量 | 2.3 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 動作温度範囲 | -30…80 °C |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### 一般データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 6 | 印刷の配置 | 水平 |
| 印刷種別 | ニュートラル | 印刷方法 | 熱エンボス加工 |
| バージョン | MultiPack | 幅 | 4.2 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -30 °C | 色 | 青色 |
| ハロゲン | はい | 長さ | 153 mm |
| 基本材質 | PVC、ソフト、カドミウムなし | 印刷色 | 黒色 |
| 印刷文字 | 中立 | 推奨業種 | プロセス, 機械 |
| マンドレルごとの数 | 25 | 動作温度範囲 | -30…80 °C |
| インプリント | 空白 | | |

### 導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---|---|---|---|
| ハロゲン | はい | 導体断面、最大 | 4 mm² |
| 導体断面、最小 | 1.5 mm² | 導体外径、最大 | 5 mm |
| 導体外径、最小 | 2.5 mm | 導体外径 | 2.5 - 5 mm |
| 接続配線の断面 | 1.5 - 4 mm² | | |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |