

KISC M5X50/26 SAK95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
注文番号	0630200000
種別	KISC M5X50/26 SAK95
GTIN (EAN)	4008190024246
数量	20 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-11-28T00:00:00+01:00

KISC M5X50/26 SAK95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
正味重量	2.81 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	パスパー用
-------	-------

全般

設置アドバイス	直接実装	表面仕上	その他
---------	------	------	-----

材料データ

基本材質	スチール	表面仕上	その他
色	銀色		

追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		