

AD 250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



当社の接触保護システムは、キャビネットの安全性を高めます。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

バージョン	端子カバー, 透明, 高さ: 70 mm, 幅: 250 mm, 深さ: 49.5 mm, V-2
注文番号	0634100000
種別	AD 250
GTIN (EAN)	4008190083199
数量	10 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	49.5 mm	奥行き (インチ)	1.9488 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.7559 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	75.2 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-50 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート
-------	--------------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

TS 32オフセット	35 mm	TS 35 オフセット	35 mm
------------	-------	-------------	-------

材料データ

色	透明	UL 94 可燃性等級	V-2
---	----	-------------	-----

追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		