

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, シールド接続用の締付けヨーク
注文番号	0635960000
種別	KLBU SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
数量	20 items

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	26.5 mm	高さ (インチ)	1.0433 inch
幅	15 mm	幅 (インチ)	0.5906 inch
正味重量	1.69 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.214 kg CO2 eq.

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	ばね接点
------	------

システム仕様

バージョン	レールホルダー用	エンドカバープレートの要求	いいえ
取り付けレール	TS 35		

全般

設置アドバイス	直接実装, バスバー	取り付けレール	TS 35
---------	------------	---------	-------

寸法

ピッチ (mm) (P)	16.00 mm
--------------	----------

材料データ

色	ダークベージュ	UL 94 可燃性等級	V-2
---	---------	-------------	-----

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	設置アドバイス	直接実装, バスバー
爆発試験バージョン	いいえ		

分類

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBU-E SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	0401460000	バスバーサポート, グレー, 100 °C, 幅: 24.5 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190188092	ねじ込み
数量	20 ST	