

## FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

## 一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, 明色表面仕上, M 5, 幅: 14 mm
注文番号	<a href="#">0636800000</a>
種別	FM 5/TS35
GTIN (EAN)	4008 190152949
数量	40 items

## FM 5/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	50.2 mm	高さ (インチ)	1.9764 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.5512 inch
正味重量	4.65 g		

## 温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン マウントレール用 取り付けレール TS 35

## 全般

表面仕上 ニッケルメッキ 取り付けレール TS 35

## 寸法

内付スレッド M 5 ピッチ (mm) (P) 14.00 mm

## 材料データ

基本材質 スチール、明色表面仕上 表面仕上 ニッケルメッキ  
色 銀色

## 追加の技術データ

固定形式 嵌合仕様 爆発試験バージョン いいえ

## 分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

