

FM 6/TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



Klippon Connect の品揃えの総合的なアクセサリは、最終的な詳細に完全に合致しています。これにより、必要な規則に従いつつ取り付けが容易になります

一般注文データ

バージョン	取り付けレールの取り付けフット, 銀色, スチール, 明色表面仕上, M 6, 幅: 14 mm
注文番号	0636900000
種別	FM 6/TS35
GTIN (EAN)	4008 190174019
数量	40 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	50.2 mm	高さ (インチ)	1.9764 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.5512 inch
正味重量	4.62 g		

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	マウントレール用	取り付けレール	TS 35
-------	----------	---------	-------

全般

表面仕上	ニッケルメッキ	取り付けレール	TS 35
------	---------	---------	-------

寸法

内付スレッド	M 6	ピッチ (mm) (P)	14.00 mm
--------	-----	--------------	----------

材料データ

基本材質	スチール、明色表面仕上	表面仕上	ニッケルメッキ
色	銀色		

追加の技術データ

固定形式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
------	------	-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

図面

