

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



CableLineは、導体およびケーブルメーカー製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | CableLine, 取付けマンドレル |
| 注文番号 | 0648300000 |
| 種別 | CLI RS 5 MDCLI C 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190010546 |
| 数量 | 1 items |

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技術データ
www.weidmueller.com
寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 5 mm | 奥行き (インチ) | 0.1968 inch |
| 高さ | 100 mm | 高さ (インチ) | 3.937 inch |
| 幅 | 5 mm | 幅 (インチ) | 0.1968 inch |
| 長さ | 100 mm | 長さ (インチ) | 3.937 inch |
| 正味重量 | 9.68 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227 |

一般データ

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 印刷種別 | 標準 | バージョン | MultiPack |
| 幅 | 5 mm | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C | 動作温度範囲、最小 | -30 °C |
| 色 | 銀色 | ハロゲン | はい |
| 長さ | 100 mm | 基本材質 | スチール |
| 印刷文字 | 数字 | 推奨業種 | プロセス, 機械 |
| 動作温度範囲 | -30...80 °C | | |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|---------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | はい | 導体断面、最大 | 4.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 1.5 mm ² | 導体外径、最大 | 5.5 mm |
| 導体外径、最小 | 2.5 mm | 導体外径 | 2.5 - 5.5 mm |
| 接続配線の断面 | 1.5 - 4.5 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

使用例

