

BB 4/AKZ2.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 25.85 mm, 幅: 7.5 mm, V-0
注文番号	0697560000
種別	BB 4/AKZ2.5
GTIN (EAN)	4008190165383
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	25.85 mm	高さ (インチ)	1.0177 inch
幅	7.5 mm	幅 (インチ)	0.2953 inch
正味重量	2.36 g		

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材料データ

色 ダークベージュ UL 94 可燃性等級 V-0

追加の技術データ

嵌合仕様 はい

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		