

## KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	KSWN (平形ガスケット - ナイロン) , シーリングリング, M 40, ナイロン6
注文番号	<a href="#">0899780000</a>
種別	KSWN M40
GTIN (EAN)	4032248850150
数量	25 items

## KSWN M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

高さ	2 mm	高さ (インチ)	0.0787 inch
正味重量	1.68 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...135 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコン	いいえ	配線数	1
動作温度範囲、最大	135 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ケーブルグランド	M 40
基本材質	ナイロン6	シールリングの直径	52.00 mm
外付スレッド	M 40	内付スレッド	M 40

## 分類

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**KSWN M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

