

KSG M20 BS O NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



KSG は、非外装ケーブルと配線を接続する場合にのみ使用します。ケーブルグランドをネオプレンシールと共に注文すると、シールは温度を-35Cから+90Cまで許容する。シリコーンシールを使用する場合は、-60C ~ +180C の温度範囲が可能である。伝達部に含まれる O リングとケーブルグランドは、同じ材質で作られています。このシール材を使用する場合、水深 25 メートル (2.5 bar の圧力) での IP66 または IP68 の保護が保証されます。KSG は、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入および安全増防爆 (Ex e) での使用が許可されています。

一般注文データ

バージョン	KSG (Klippon規格Exケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 16 mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00 mm, IP66, IP68 - 2.5バール, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	0930501222
種別	KSG M20 BS O NI 2 G20
GTIN (EAN)	4032248918096
数量	20 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00
代替製品	A2L/20/M20-WM

KSG M20 BS O NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可	IECEXSIR; SIRAATEX
認可	EAC; ATEX; IECEX

MAMID承認件数



RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.2992 inch
長さ	33 mm	長さ (インチ)	1.2992 inch
正味重量	140.05 g		

温度

動作温度	-60 °C...180 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	14 mm	外側ケーブル直径、最小.	9.6 mm
内側ケーブル直径、最大.	14.00 mm	内側ケーブル直径、最小.	9.40 mm
O リング	シリコーン	GWDR の保護度合い	IP66, IP68 - 2.5バール
動作温度範囲、最大	180 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
AF サイズ 1	25 mm	AF サイズ 2	25 mm
保護度合い	IP66, IP68 - 2.5バール	ケーブルグランド	測定基準、ニッケルメッキ 真鍮
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	シリコン
シーリング	シリコン	外付スレッド	M 20
ねじ山長さ	16 mm	水深	25 m (30分)
防爆タイプ	耐圧 Ex d カブセル化, 安全性向上 Ex e	インストールのガイドライン	組立指示を参照
保護キャップのサイズ	L30		

証明書番号ケーブルグランド

識別	ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx CML 19.0109X
証明書番号 (IECEx)	IECEXSIR05.0067X	証明書番号 (ATEX)	SIRA05ATEX1287X
承認条件	ATEX, IECEx		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04

KSG M20 BS O NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-14-08-04

KSG M20 BS O NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M20 MS	バージョン
注文番号	1737000000	SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, M 20, 3 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4008190956479	
数量	100 ST	

歯付き安全座金

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SZS M20	バージョン
注文番号	1736310000	SZS (鋸歯状座金), 歯付きワッシャー保持, M 20, ステンレススチール
GTIN (EAN)	4008190963514	1.4404 (316L)
数量	10 ST	

接地タグ

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	EA-RING MS/M 20	バージョン
注文番号	1736490000	EA (接地リング) , 接地リング, その他, M 20, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4008190963590	
数量	20 ST	

KSG M20 BS O NI 2 G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
加硫纖維製ガスケット - KSWF

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M20	バージョン
注文番号	0899750000	KSWF (平形ガスケット - 加硫纖維) , シーリングリング, M 20, パル
GTIN (EAN)	4032248850174	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN

幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M20	バージョン
注文番号	0930730002	KSWN (平形ガスケット - ナイロン) , シーリングリング, M 20, ナイ
GTIN (EAN)	4032248849802	ロン6
数量	25 ST	