

KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSP (Klipponシュラウド) , 保護キャップ, 0 mm, シリコン
注文番号	0930700001
種別	KSP L24 S
GTIN (EAN)	4032248975969
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L24 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	80 mm	高さ (インチ)	3.1496 inch
長さ	123 mm	長さ (インチ)	4.8425 inch
正味重量	21.6 g		

温度

動作温度 -60 °C...200 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコン	はい	外径	28 mm
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	厚さ	1.50 mm
基本材質	シリコン	内付スレッド	without
ねじ山長さ	0 mm	内径 D2	25.00 mm
ギャップ、内部寸法 B	70.00 mm	硬度 (IRHD)	65

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

図面

