

KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	KSP (Klipponシュラウド), 保護キャップ, シリコン
注文番号	0930700005
種別	KSP L55 S
GTIN (EAN)	4032248976003
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00

KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	95 mm	高さ (インチ)	3.7401 inch
長さ	150 mm	長さ (インチ)	5.9055 inch
正味重量	59.4 g		

温度

動作温度	-60 °C...200 °C
------	-----------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

シリコーン	はい	外径	58 mm
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	厚さ	1.50 mm
基本材質	シリコン	内径 D2	55.00 mm
ギャップ、内部寸法 B	85.00 mm	硬度 (IRHD)	60

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

KSP L55 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

