

## KSP L90 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

バージョン	KSP (Klipponシュラウド), 保護キャップ, シリコン
注文番号	<a href="#">0930700008</a>
種別	KSP L90 S
GTIN (EAN)	4032248976034
数量	10 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2023-07-30T00:00:00+02:00

## KSP L90 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## 寸法と重量

高さ	140 mm	高さ (インチ)	5.5118 inch
長さ	165 mm	長さ (インチ)	6.4961 inch
正味重量	21.37 g		

## 温度

動作温度	-60 °C...200 °C
------	-----------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

シリコーン	はい	外径	94 mm
動作温度範囲、最大	200 °C	動作温度範囲、最小	-60 °C
ハロゲン	ハロゲンフリー	厚さ	2.00 mm
基本材質	シリコン	内径 D2	90.00 mm
ギャップ、内部寸法 B	95.00 mm	硬度 (IRHD)	60

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**KSP L90 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

