

## SP M6 30 S2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーション

に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

スペーサ

4 種の長さで展開する、取り付けレールまたは DIN レールとエンクロージャーの後壁との間の距離を広げるためのステンレス製スペーサー。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | Klippon TB (Terminal Box), スペーサー, 高さ: 11.2 mm, 幅: 10 mm, 深さ: 30 mm, 基本材質: ステンレススチール 1.4305 (303), 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">0935140000</a>   |
| 種別         | SP M6 30 S2  |
| GTIN (EAN) | 4032248699117  |
| 数量         | 4 items  |

## SP M6 30 S2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 30 mm   | 奥行き (インチ) | 1.1811 inch |
| 高さ   | 11.2 mm | 高さ (インチ)  | 0.4409 inch |
| 幅    | 10 mm   | 幅 (インチ)   | 0.3937 inch |
| 正味重量 | 19 g    |           |             |

## 温度

## 動作温度

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## アクセサリに関する一般情報

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 基本材質 | ステンレススチール<br>1.4305 (303) |
|------|---------------------------|

## 一般な情報

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 基本材質 | ステンレススチール<br>1.4305 (303) |
|------|---------------------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |