

## HDC 48B TOLU 1M63G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 12, 保護度合い: IP65, 勤合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 63 |
| 注文番号       | <a href="#">1001520000</a>   |
| 種別         | HDC 48B TOLU 1M63G CS  |
| GTIN (EAN) | 4032248707256  |
| 数量         | 1 items  |

## HDC 48B TOLU 1M63G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 151 mm   | 奥行き (インチ) | 5.9449 inch |
| 高さ   | 94 mm    | 高さ (インチ)  | 3.7008 inch |
| 幅    | 90 mm    | 幅 (インチ)   | 3.5433 inch |
| 正味重量 | 603.68 g |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性

|      |            |
|------|------------|
| 物質   | アセトン       |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 掘削油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | ディーゼル      |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | エチルアルコール   |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 作動油        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 冷却剤        |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 石油ベンジン     |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 汗          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 高級ガソリン     |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性     |
| 物質   | 水          |
| 耐薬品性 | 耐性         |
| 物質   | 紫外線        |
| 耐薬品性 | 不安定        |
| 物質   | オゾン        |
| 耐薬品性 | 不安定        |

## バージョン

|              |                   |              |                         |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| ケーブルグランド数    | 0                 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 63                    |
| 上部 / 底部 / 蓋  | 上部                | カバー          | カバーなし                   |
| 締付けトルク       | 1.2 Nm            | 上部ケーブル取り入れ口数 | 1                       |
| 側方ケーブル取り入れ口数 | 0                 | ハウジング設計      | 上部ケーブル導入口, プラ<br>グハウジング |
| ロックシステム設計    | エンドロッククランプ、下<br>側 | 設計           | 標準                      |
| 設置サイズ        | 12                | ケーブル導入口      | スレッド付き                  |

## HDC 48B TOLU 1M63G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|              |          |            |            |
|--------------|----------|------------|------------|
| 種別           | プラグ      | クランプのバージョン | 終端ロック用クランプ |
| シーリング        | シーリング無し  | 内付スレッド     | M 63       |
| 色 (RAL)      | RAL 7035 | BG         | 12         |
| Moduplug®に最適 | はい       |            |            |

## 一般データ

|      |      |       |            |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

## 寸法

|          |        |           |       |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口  | スレッド付き | 幅ハウジングC   | 90 mm |
| ハウジングの全長 | 132 mm | ハウジングBの高さ | 94 mm |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 48B TOLU 1M63G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。  
 真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。  
 一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | VG M63 - MS 68             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1772270000</a> | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66,    |
| GTIN (EAN) | 4032248129928              | IP67, IP68 - 5パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ  |
| 数量         | 5 ST                       |   |
| 種別         | VG M63-1/K68               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1772350000</a> | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, |
| GTIN (EAN) | 4032248130016              | IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6   |
| 数量         | 10 ST                      |   |