

**SIHA 3/G20 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**製品イメージ**

ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

**一般注文データ**

バージョン	フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">1004260000</a>
種別	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
数量	25 items

**SIHA 3/G20 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	45.69 mm	奥行き (インチ)	1.7988 inch
高さ	33.38 mm	高さ (インチ)	1.3142 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	7.6 g		

**温度**

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システム仕様**

バージョン	ヒューズカートリッジ
-------	------------

**全般**

設置アドバイス	取扱説明書/カタログ	動作温度範囲、最大	120 °C
---------	------------	-----------	--------

**材料データ**

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

**追加の技術データ**

設置アドバイス	取扱説明書/カタログ	取り付け方式	接続されている
---------	------------	--------	---------

**分類**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**SIHA 3/G20 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

