データシート

SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジューラー端子ヒューズホルダー, 青色, 6.3 A, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	1004260000
種別	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
数量	25 items

データシート

SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

深さ	45.69 mm	奥行き（インチ）	1.7988 inch
高さ	33.38 mm	高さ（インチ）	1.3142 inch
幅	6 mm	幅（インチ）	0.2362 inch
正味重量	7.6 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン	ヒューズカートリッジ

全般

設置アドバイス	取扱説明書/カタログ	動作温度範囲、最大	120 °C

材料データ

基本材質	Wemid	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

設置アドバイス	取扱説明書/カタログ	取り付け方式	接続されている

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面