

VG M25-MS54 ZR 8.5-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG MS ZR (標準真鍮製ケーブルグランド、マルチシール)、ケーブルグランド、M 25, 7 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
注文番号	1009570000
種別	VG M25-MS54 ZR 8.5-18
GTIN (EAN)	4032248714346
数量	25 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VG M25-1/MS68

VG M25-MS54 ZR 8.5-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	27.5 mm	長さ (インチ)	1.0827 inch
正味重量	40 g		

温度

動作温度 -20 °C...80 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	18 mm	外側ケーブル直径、最小	8.5 mm
動作温度範囲、最大	80 °C	動作温度範囲、最小	-20 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	いいえ
AF サイズ 1	25 mm	AF サイズ 2	27 mm
保護度合い	IP54	ケーブルグランド	測定基準、ニッケルメッキ 真鍮
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	シールインサート	NBR
ノッチ多層シール直径1	8.5 mm	ノッチ多層シール直径2	11.5 mm
ノッチ多層シール直径3	14.5 mm	ノッチ多層シール直径4	18 mm
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	7 mm
袋ナット最大トルク	3.66 Nm	アダプター接続用トルク、最大	7.50 Nm
アダプター接続用トルク、最小	7.50 Nm	キャップナットのトルク、最小	3.66 Nm

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG M25-MS54 ZR 8.5-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 MS	バージョン
注文番号	1737010000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956486	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M25 MS SC	バージョン
注文番号	0930640003	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 25, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976072	
数量	25 ST	

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M25-NP	バージョン
注文番号	1736250000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956042	25, ネオプレン
数量	100 ST	

VG M25-MS54 ZR 8.5-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M25-PO	バージョン
注文番号	1777950000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158218	25, ポリエチレン
数量	50 ST	

加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M25	バージョン
注文番号	0899770000	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 25, パル
GTIN (EAN)	4032248850167	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M25	バージョン
注文番号	1076640000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 25, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838684	ロン6
数量	25 ST	