

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くのIP保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドはVDE、UL、UR、cULus、DNV GL、またはEN 45545に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド) , ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	<a href="#">1009870000</a>
種別	VGM25-SS 68 KB 10-14
GTIN (EAN)	4032248714698
数量	25 items

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

高さ	37.5 mm	高さ (インチ)	1.4764 inch
長さ	35.5 mm	長さ (インチ)	1.3976 inch
正味重量	39.2 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	14 mm	外側ケーブル直径、最小.	10 mm
O リング	NBR	締付けトルク	11 Nm
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	24 mm	AF サイズ 2	27 mm
AF サイズ	24 mm	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール (30分), IP69K
ケーブルグランド	測定基準, M 25	基本材質	ステンレススチール 1.4305 (303)
シールインサート	CR	シーリング	NBR
外付スレッド	M 25	ねじ山長さ	8 mm
袋ナット最大トルク	11.50 Nm	保護等級 (UL)	Type 4X
アダプター接続用トルク、最大	6.50 Nm	アダプター接続用トルク、最小	5.50 Nm
キャップナットのトルク、最小	10.50 Nm		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMILLOYD)	E-14047	承認条件	DNV
--------------------------------	---------	------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M25 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, M 25, 3.5 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
GTIN (EAN)	4008190956486	
数量	100 ST	

## 真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M25 MS SC	バージョン
注文番号	<a href="#">0930640003</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット) , ロックナット, M 25, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976072	
数量	25 ST	

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M25-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736250000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン) , シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956042	25, ネオプレン
数量	100 ST	

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M25-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777950000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158218	25, ポリエチレン
数量	50 ST	

## 加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWF M25	バージョン
注文番号	<a href="#">0899770000</a>	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 25, パル
GTIN (EAN)	4032248850167	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

## ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWN M25	バージョン
注文番号	<a href="#">1076640000</a>	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 25, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838684	ロン6
数量	25 ST	