

## VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

## 一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	<a href="#">1009880000</a>
種別	VGM32-SS 68 KB 13-18
GTIN (EAN)	4032248714704
数量	20 items

## VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

高さ	32.5 mm	高さ (インチ)	1.2795 inch
長さ	41.5 mm	長さ (インチ)	1.6339 inch
正味重量	76.35 g		

## 温度

動作温度 -40 °C...100 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	18 mm	外側ケーブル直径、最小.	13 mm
O リング	NBR	締付けトルク	17 Nm
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	30 mm	AF サイズ 2	36 mm
AF サイズ	30 mm	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K
ケーブルグランド	測定基準, M 32	基本材質	ステンレススチール 1.4305 (303)
シールインサート	CR	シーリング	NBR
外付スレッド	M 32	ねじ山長さ	9 mm
袋ナット最大トルク	17.50 Nm	保護等級 (UL)	Type 4X
アダプター接続用トルク、最大	6.50 Nm	アダプター接続用トルク、最小	5.50 Nm
キャップナットのトルク、最小	16.50 Nm		

## 証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047	承認条件	DNV
-------------------------------	---------	------	-----

## 分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M32 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">1737020000</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 32, 4 mm, 真
GTIN (EAN)	4008190956493	鍮、ニッケルメッキ
数量	100 ST	

## 真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	SKMU M32 MS SC	バージョン
注文番号	<a href="#">0930640004</a>	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 32, 4 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4032248976089	
数量	20 ST	

## ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M32-NP	バージョン
注文番号	<a href="#">1736260000</a>	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4008190956059	32, ネオプレン
数量	50 ST	

## VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	GWDR M32-PO	バージョン
注文番号	<a href="#">1777960000</a>	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158225	32, ポリエチレン
数量	50 ST	

## 加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWF M32	バージョン
注文番号	<a href="#">1076690000</a>	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 32, バル
GTIN (EAN)	4032248838622	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

## ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	KSWN M32	バージョン
注文番号	<a href="#">1076650000</a>	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 32, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838691	ロン6
数量	25 ST	