

VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

バージョン	VG S (標準ステンレス鋼ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, ステンレススチール 1.4305 (303)
注文番号	1009910000
種別	VGM63-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)	4032248714735
数量	5 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	VG M63 - MS 68

VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	53 mm	高さ (インチ)	2.0866 inch
長さ	67 mm	長さ (インチ)	2.6378 inch
正味重量	424.1 g		

温度

動作温度 -40 °C...100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	44 mm	外側ケーブル直径、最小.	34 mm
O リング	NBR	締付けトルク	50 Nm
動作温度範囲、最大	100 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	はい
AF サイズ 1	65 mm	AF サイズ 2	70 mm
AF サイズ	65 mm	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 パール (30分), IP69K
ケーブルグランド	測定基準, M 63	基本材質	ステンレススチール 1.4305 (303)
シールインサート	CR	シーリング	NBR
外付スレッド	M 63	ねじ山長さ	14 mm
袋ナット最大トルク	57.00 Nm	保護等級 (UL)	Type 4X
アダプター接続用トルク、最大	26.00 Nm	アダプター接続用トルク、最小	24.00 Nm
キャップナットのトルク、最小	53.00 Nm		

証明書番号ケーブルグランド

証明書番号、ケーブルグランド (GERMLLOYD)	E-14047	証明書番号、ケーブルグランド (UL)	E-199260
承認条件	UL, DNV		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M63 MS	バージョン	
注文番号	1737050000	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6 mm, 真	
GTIN (EAN)	4008190956523	鍮、ニッケルメッキ	
数量	25 ST		

真鍮製ロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMU M63 MS SC	バージョン	
注文番号	0930640007	SKMU MS (真鍮製ロックナット), ロックナット, M 63, 6.4 mm, 真	
GTIN (EAN)	4032248976119	鍮	
数量	5 ST		

ネオプレン製フラットガスケット - GWDR NP



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M63-NP	バージョン	
注文番号	1736290000	GWDR NP (平形ガスケット - ネオプレン), シーリングリング, M	
GTIN (EAN)	4008190956080	63, ネオプレン	
数量	10 ST		

VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン製フラットガスケット - GWDR PO



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M63-PO	バージョン
注文番号	1777990000	GWDR PO (平形ガスケット - ポリエチレン), シーリングリング, M
GTIN (EAN)	4032248158256	63, ポリエチレン
数量	50 ST	

加硫繊維製ガスケット - KSWF



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWF M63	バージョン
注文番号	1076730000	KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 63, バル
GTIN (EAN)	4032248838653	カナイズドファイバー
数量	25 ST	

ナイロン製フラットガスケット - KSWN



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	KSWN M63	バージョン
注文番号	1076660000	KSWN (平形ガスケット - ナイロン), シーリングリング, M 63, ナイ
GTIN (EAN)	4032248838707	ロン6
数量	25 ST	