


HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



コネクタのシールドには多くが要求されます。次の要件を満たすために、複数の個別調整されたソリューションが提供されます：

- EMC ケーブルグラウンドを介したシールド放電
 - シールドレバーおよびシールドクリップの併用
- シールドクリップは、シールド仕様導体をシールドレバーに固定するのに使用されます。シールドクリップは、サイズの異なる導体に対して、さまざまなサイズで使用できます。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, シールドクランプ
注文番号	1011380000
種別	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
数量	1 items

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

30 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

設置サイズ

8

基本材質

スチール板、亜鉛メッキ

Moduplug®に最適

いいえ

分類

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

サイズ 8



クリンプ接続の場合、導体接続レベルはクリンプ接点として設計されます。技術確立されたクリンプ接続は、何十年もの間、標準として使われてきました。クリンプ接点はインサートと一緒に設置されません。

電極数：24

定格電流：16 A

定格電圧：500 V

UL/CSA 準拠公称電圧：600 V AC/DC

一般注文データ

種別	HDC HE 24 FC	バージョン
注文番号	1211600000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190033200	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MC	バージョン
注文番号	1211500000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, クリンプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190042097	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MP	バージョン
注文番号	1873590000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458202	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 FP	バージョン
注文番号	1873580000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, PUSH IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4032248458196	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 N FQT BL	バージョン
注文番号	2535140000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, SNAP IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4050118578256	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 N MQT BL	バージョン
注文番号	2535100000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, SNAP IN, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4050118578249	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 FS	バージョン
注文番号	1211300000	HDC挿入, メス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, ねじ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190067298	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MS	バージョン
注文番号	1211100000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, ねじ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190181703	
数量	1 ST	
種別	HDC HE 24 MS W/O SCREW	バージョン
注文番号	1713600000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, ねじ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190331061	
数量	5 ST	
種別	HDC HE 24 MT	バージョン
注文番号	1745850000	HDC挿入, オス型, 500 V, 16 A, 極数: 24, 耐張クランプ接続, 設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190985578	
数量	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC HE 24 FT	バージョン
注文番号	1745790000	HDC挿入、メス型、500 V、16 A、極数: 24、耐張クランプ接続、設置サイズ: 8
GTIN (EAN)	4008190985516	
数量	1 ST	