

VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------|
| バージョン | HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真鍮, ニッケルメッキ |
| 注文番号 | 1016090000 |
| 種別 | VG 21 HQ MS68 9-13 |
| GTIN (EAN) | 4032248725540 |
| 数量 | 1 items |

VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 34.32 g

温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

| | | | |
|--------------|------------|--------------|---------|
| 外側ケーブル直径、最大. | 13 mm | 外側ケーブル直径、最小. | 9 mm |
| 動作温度範囲、最大 | 135 °C | 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| スレッドピッチ | 0 mm | ハロゲン | ハロゲンフリー |
| AF サイズ 1 | 30 mm | AF サイズ | 30 mm |
| 保護度合い | IP68 | ケーブルグランド | PG 21 |
| 基本材質 | 真鍮、ニッケルメッキ | 外付スレッド | PG 21 |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG 21 HQ MS68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC HQM TSLU 1PG21 | バージョン |
| 注文番号 | 1003100000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側 |
| GTIN (EAN) | 4032248698035 | 面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, |
| 数量 | 1 ST | 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |

プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC HQM TOLU 1PG21 | バージョン |
| 注文番号 | 1003080000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上 |
| GTIN (EAN) | 4032248698011 | 部ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロックランプ, |
| 数量 | 1 ST | 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 |