VG 21 HQ MS68 11.5-15.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、 様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応し ます。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真 鍮、ニッケルメッキ
1016100000
VG 21 HQ MS68 11.5-15.5
4032248725564
1 items

カタログステータス / 図面 1

VG 21 HQ MS68 11.5-15.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	4	
	=""	

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量 37 g

温度

制限温度 -40 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

一般的情報

AF サイズ 1	30 mm	AF サイズ	30 mm
保護度合い	IP68	ケーブルグランド	PG 21
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ	外付スレッド	PG 21

分類

ETIM 4 0 0	F0000444	FTIM 4 7 0	50000444
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

カタログステータス / 図面 2

VG 21 HQ MS68 11.5-15.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレ ス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対 して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できま す。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベル が付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えていま す。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

種別 HDC HQM TSLU 1PG21 バージョン

注文番号 1003100000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側 GTIN (EAN) 4032248698035 面ケーブル導入口、プラグハウジング、下側のサイドロッククランプ、 数量 1 ST

標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21

プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレ ス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対 して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できま す。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベル が付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

一般注文データ

種別 HDC HQM TOLU 1PG21 バージョン

注文番号 1003080000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上 GTIN (EAN) 4032248698011 部ケーブル導入口、プラグハウジング、下側のサイドロッククランプ、

数量 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21

作成日 05 11 2025 08:40:04 MF7

3 カタログステータス / 図面