#### **VG 21 HQ EMV68 14-18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### 図に類似









電子部品の感度の向上と電磁干渉周波数の増加により、ケーブルグランドはシステムの外装コンセプトにおいて重要な役割を果たす必要があります。この種別の EMCケーブルグランドは、360 のスクリーニング接続で、干渉周波数に対する遮蔽を目的に作成されています。フィンガーロックシールは、優れたケーブル保持とケーブル負荷解放部品を提供し、ケーブルグランドは EN 62444の機械的要件に準拠します。特許取得済形状により、非常に簡単で高速な組み立てが可能になります。

#### 一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, アクセサリ, ケーブルグランド, 真 鍮、ニッケルメッキ
注文番号	<u>1016130000</u>
種別	VG 21 HQ EMV68 14-18
GTIN (EAN)	4032248725601
数量	1 items

カタログステータス / 図面

## **VG 21 HQ EMV68 14-18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

ROHS	適合	
寸法と重量		

38.72 g

温度

正味重量

承認

制限温度 -40 °C ... 130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
物口/ REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

#### 一般的情報

AF サイズ 1	30 mm	AF サイズ	30 mm
保護度合い	IP68	ケーブルグランド	PG 21
基本材質	真鍮、ニッケルメッキ		PG 21

#### 分類

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01
ECLASS 13.0	27-14-08-01	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

カタログステータス / 図面 2

## **VG 21 HQ EMV68 14-18**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### プラグハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレ ス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対 して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できま す。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベル が付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えていま す。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC HQM TSLU 1PG21 バージョン

注文番号 1003100000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側 GTIN (EAN) 4032248698035 面ケーブル導入口、プラグハウジング、下側のサイドロッククランプ、 数量

標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21 1 ST

#### プラグハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジ ングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレ ス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対 して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できま す。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベル が付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。 HQ バージョンは、特定保護機能を備えています。バルクヘッドハウジング (カバーと金属製クランプ) は、パドロックで固定できます。

#### 一般注文データ

種別 HDC HQM TOLU 1PG21 バージョン

注文番号 1003080000 HDCエンクロージャ, 設置サイズ: HQ, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上 GTIN (EAN) 4032248698011 部ケーブル導入口、プラグハウジング、下側のサイドロッククランプ、

数量 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21

3 カタログステータス / 図面