AP RF 122 LI OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RS 100 Profiは、DINレールの取り付けと壁掛けの両方が可能であるため、お客様の取り付けニーズに合った柔軟性の高いソリューションをご用意しています。この汎用性により、さまざまな環境や用途への統合が容易になります。ハウジングはユーロカードPCB標準に使用できます。

プロファイルはサイズに合わせてカットできるため、特定の要件に合わせて正確に適合させることができます。特に重いコンポーネントの場合は、さらにロッキングフィートを使用して安定性を高め、設備の安全性を向上させることができます。

もう1つの実用的機能とは、カバー型プロファイル(異形材)を使用して大きなコンポーネントを保護するオプションです。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート 橙色, 固定ネジを含むエンドプレー
	ト DIN 取り付けレール左, 幅: 6.4 mm
注文番号	<u>1020640000</u>
種別	AP RF 122 LI OR
GTIN (EAN)	4032248740178
数量	20 items

カタログステータス / 図面 1



AP RF 122 LI OR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
			<u> </u>	
深さ	42.4 mm	奥行き (インチ)	1.6693 inch	
高さ	130.8 mm	高さ(インチ)	5.1496 inch	
幅	6.4 mm	幅(インチ)	0.252 inch	
正味重量	11 g			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
材質データ				
UL 94 可燃性等級	V-2		PA 66	
絶縁材グループ	<u> </u>	表面仕上	未処理	
基本材質	PA 66	比較追跡指数(CTI)	600 ≤ CTI	
一般データ				
色	橙色	保護度合い	IP00	
カラーチャート(類似)	RAL 2000	封止オプション	いいえ	
分類				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	
ECLASS 15.0	27-19-06-02			

カタログステータス / 図面 2