

HDC 10B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25 |
| 注文番号 | 1021250000 |
| 種別 | HDC 10B KBU 1M25G |
| GTIN (EAN) | 4032248736232 |
| 数量 | 1 items |

HDC 10B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 115.7 mm | 奥行き (インチ) | 4.5551 inch |
| 高さ | 55 mm | 高さ (インチ) | 2.1654 inch |
| 幅 | 55 mm | 幅 (インチ) | 2.1654 inch |
| 正味重量 | 206 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

耐薬品性

| | |
|------|------------|
| 物質 | アセトン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 掘削油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | ディーゼル |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | エチルアルコール |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | トランスミッション油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 作動油 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 冷却剤 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 石油ベンジン |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 汗 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 高級ガソリン |
| 耐薬品性 | 条件付き耐性 |
| 物質 | 水 |
| 耐薬品性 | 耐性 |
| 物質 | 紫外線 |
| 耐薬品性 | 不安定 |
| 物質 | オゾン |
| 耐薬品性 | 不安定 |

バージョン

| | | | |
|-------------|----|--------------|-------|
| ケーブルグランド数 | 0 | ケーブル取り入れ口サイズ | M 25 |
| 上部 / 底部 / 蓋 | 下部 | カバー | カバーなし |

作成日 31.03.2026 05:25:50 MEZ

カタログステータス / 図面

HDC 10B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 上部ケーブル取り入れ口数 | 1 | 側方ケーブル取り入れ口数 | 0 |
| ハウジング設計 | カップリングハウジング | ロックシステム設計 | 下側のサイドロッククランプ |
| 設計 | 標準 | 設置サイズ | 4 |
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 種別 | カップリング拡張パーツ |
| クランプのバージョン | サイドロッククランプ | シーリング | NBR |
| 内付スレッド | M 25 | 色 (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 4 | Moduplug®に最適 | いいえ |

一般データ

| | | | |
|------|------|-------|------------|
| 表面仕上 | 粉体塗装 | 保護度合い | IP65, 勘合状態 |
|------|------|-------|------------|

寸法

| | | | |
|----------|--------|-----------|-------|
| ケーブル導入口 | スレッド付き | 幅ハウジングC | 43 mm |
| ハウジングの全長 | 73 mm | ハウジングBの高さ | 55 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B KBU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別 | HDC 10B DODQ 4B0 | バージョン | |
| 注文番号 | 1665230000 | HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 4, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ | |
| GTIN (EAN) | 4008190421939 | ジング下部カバー, 下側のサイドロッククランプ, 標準, ケーブル取り | |
| 数量 | 1 ST | 入れ口サイズ: none | |

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | VG M25 - MS 68 | バージョン | |
| 注文番号 | 1772230000 | VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス | |
| GTIN (EAN) | 4032248129881 | レート, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, | |
| 数量 | 25 ST | IP68 - 5パール (30分), IP69K, 真鍮, ニッケルメッキ | |
| 種別 | VG M25 - K 68 | バージョン | |
| 注文番号 | 1772310000 | VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス | |
| GTIN (EAN) | 4032248129973 | トレート, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, | |
| 数量 | 25 ST | IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6 | |