

STB 30.5 IH/BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



電流および電圧トランスフォーマーの配線

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

バージョン	ソケット (端子), プラグイン深度: 10 mm, 深さ: 31.7
注文番号	1027870000
種別	STB 30.5 IH/BR
GTIN (EAN)	4032248755615
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	STB 30.5 IH/RT

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	31.7	奥行き (インチ)	1.248 inch
幅	7.2 mm	幅 (インチ)	0.2835 inch
正味重量	2.58 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

システム仕様

バージョン	マウントレール用
-------	----------

全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

寸法

プラグイン深度	10 mm
---------	-------

材料データ

基本材質	PA 66	色	茶色
UL 94 可燃性等級	V-2		

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装	取り付け方式	ねじ込み
---------	------	--------	------

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		