

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 20
注文番号	<u>1041760000</u>
種別	HDC 16A TSLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248771011
数量	1 items



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

## 承認

MAMID承認件数	-	_
		C ~ <b>~ ~ ~</b> ~ ~ ~
		- U # 1 US

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(cURus)	E92202	

## 寸法と重量

深さ	89 mm	奥行き (インチ)	3.5039 inch
高さ	58 mm	高さ(インチ)	2.2835 inch
幅	32.5 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	1.2795 inch
正味重量	133 a		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれ	ι ていません
対薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	水
	耐薬品性	耐性
	物質	紫外線
	耐薬品性	不安定
	物質	オゾン
	耐薬品性	不安定

## バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 20	上部 / 底部 / 蓋	上部	
締付けトルク	0.5 Nm	 上部ケーブル取り入れ口数	0	

作成日 07.11.2025 11:11:23 MEZ



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラ グハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下 側	設計	標準
設置サイズ	5	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	内付スレッド	M 20
色 (RAL)	RAL 7035	BG	5
Moduplug®に最適	いいえ		
一般データ			
締付けトルク	0.5 Nm	ハウジング主要材質	ダイカストアルミニウム
表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
EMC ハウジング	いいえ	ロック素子の材質	ステンレススチール、防錆 性
寸法			
ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	29.5 mm
ハウジングの全長	79 mm	ハウジングBの高さ	58 mm
分類			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

### 一般注文データ

13X/±~	•	
種別	HDC 16A SLU 2PG16G	バージョン
注文番号	1665070000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190421779	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケープル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: PG 16
種別	HDC 16A SLU 1PG21G	バージョン
注文番号	<u>1665090000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190421793	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: PG 21
種別	HDC 16A SLU 2M25G	バージョン
注文番号	<u>1788760000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248206308	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケープル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: M 25
種別	HDC 16A SLU 2M20G	バージョン
注文番号	<u>1788770000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248206315	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: M 20
種別	HDC 16A SLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1902330000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248591916	スハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケープル取り入れ
数量	1 ST	ロサイズ: M 25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### 隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハ ウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の 選択肢。

#### 一般注文データ

/3//-/	*	
種別	HDC 16A ALU	パージョン
注文番号	<u>1664920000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190421625	ハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準
数量	1 ST	

#### カップリングハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供 します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

#### 一般注文データ

種別	HDC 16A KLU 1PG16G	バージョン
注文番号	<u>1665450000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190422158	プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 16
種別	HDC 16A KLU 1M25G	バージョン
注文番号	<u>1788800000</u>	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248206346	プリングハウジング, エンドロッククランプ、下側, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 25

作成日 07.11.2025 11:11:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、 ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開 くのを防ぎます。

くのを防ぎます。 レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング – IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

### 一般注文データ

種別	HDC 16A DODL 1LB
注文番号	1665900000
GTIN (EAN)	4008190422936
数景	1 CT

バージョン

HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 5, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ

ジング下部カバー, エンドロッククランプ、下側, 標準