## **HDC FLDG 24B**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

## 一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 平形ガスケット	
注文番号	<u>1044550000</u>	
種別	HDC FLDG 24B	
GTIN (EAN)	4032248776993	
数量	5 items	

カタログステータス / 図面 1

## **HDC FLDG 24B**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認						
ROHS	適合					
寸法と重量						
E味重量	4.22 g					
<b>温度</b>						
<b>制限温度</b>	-40 °C 120 °C					
<b>環境製品コンプライアン</b>	ス					
loHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
バージョン						
設置サイズ	8	<u>シーリング</u>	NBR			
性(RAL)	RAL 7035	BG	8			
分類						
TIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943			
TIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943			
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92			
CLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92			
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92			
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92			
CLASS 15.0	27-44-02-92					

カタログステータス / 図面 2