

HDC DG 10B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが
付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最
高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メー
トルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されてい
ます。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求さ
れる環境で、ヘビーデューティコネクタを使用できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 成形ガスケットシール
注文番号	1044620000
種別	HDC DG 10B
GTIN (EAN)	4032248777068
数量	5 items

HDC DG 10B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 5.4 g

温度

制限温度 -40 °C ... 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

バージョン

設置サイズ	4	シーリング	NBR
色 (RAL)	RAL 7035	BG	4

分類

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		