HDC DG 32A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







ハウジングには、シールを含めさまざまなアクセサリが 付属しています。

シール性に優れているため、ハウジングで可能な限り最高のシールを実現できます。

広範囲に及ぶテストにより、RockStarは水深 50 メートルまでの水に対する不透過性を保つことが確認されています。これにより、以前は固定配線の取り付けが要求される環境で、ヘビーデューティーコネクタを使用できます。

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 成形ガスケットシール
注文番号	<u>1044640000</u>
種別	HDC DG 32A
GTIN (EAN)	4032248777082
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

HDC DG 32A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
) A. A				
ROHS		適合			
寸法と重量					
正味重量	7.4 g	7.4 g			
温度					
制限温度	-40 °C 120 °C	-40 °C 120 °C			
環境製品コンプライアン	′ス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
バージョン					
			-		
設置サイズ	7	シーリング	NBR		
色(RAL)	RAL 7035	BG	7		
 分類			'		
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943		
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943		
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92		
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92		
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92		
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92		
ECLASS 15.0	27-44-02-92				

カタログステータス / 図面 2