

AP MCZ1.5 SW 1683

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



図に類似

5点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンシオメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	エンドプレート, OMNIMATEハウジング- TERMINALBOX 黒色, エンドプレート, 幅: 1.5 mm
注文番号	1046410000
種別	AP MCZ1.5 SW 1683
GTIN (EAN)	4032248782246
数量	50 items

AP MCZ1.5 SW 1683

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	55.85 mm	奥行き (インチ)	2.1988 inch
高さ	91 mm	高さ (インチ)	3.5827 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
長さ	0 mm	正味重量	6.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-0	絶縁材グループ	IIIa
表面仕上	未処理	基本材質	PA 66/6
比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI		

一般データ

色	黒色	保護度合い	IP20がインストール済み
取り付けレール	TS 35	カラーチャート (類似)	RAL 9011
封止オプション	はい		

アセンブリのプロパティ

極数 5

ハウジングのプロパティ

極数 5

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

図面

図面

