

WAP 2.5-10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



分離プレートとエンドプレートは端子台にとって不可欠なアクセサリです。分離プレートは、異なる電位や機能グループを光学的小よび電氣的に分離し、安全性を高め、制御盤内部の構造を明確にします。エンドプレートは端子台列の側面を閉じ、通電部分との接触を防ぎ、清潔で安定した仕上がりを確保します。どちらのコンポーネントも、それぞれのWeidmüller端子台シリーズに正確に適合しており、安全でコンプライアンスに準拠したプロフェッショナルな配線に役立ちます。

一般注文データ

バージョン	端子用エンドプレート, 白色, 高さ: 56 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, Wemid, 嵌合仕様: いいえ
注文番号	1050090000
種別	WAP 2.5-10 WS
GTIN (EAN)	4008 190406790
数量	50 items

WAP 2.5-10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	33.5 mm	奥行き (インチ)	1.3189 inch
高さ	56 mm	高さ (インチ)	2.2047 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.0591 inch
正味重量	2.54 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート	0,023 kg CO2 eq.	

システム仕様

バージョン エンドプレート

全般

設置アドバイス フィードスルー (プッシング), 直接実装

材料データ

基本材質	Wemid	色	白色
UL 94 可燃性等級	V-0		

追加の技術データ

嵌合仕様 いいえ 設置アドバイス フィードスルー (プッシング), 直接実装

分類

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		