

製品イメージ



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

バージョン	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4 mm, 高さ: 4 mm, 深さ: 12.2 mm, 極数: 1, 銅・亜鉛
注文番号	1056500000
種別	VH 12.4/4/2.8
GTIN (EAN)	4008190162771
数量	50 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	12.2 mm	奥行き (インチ)	0.4803 inch
高さ	4 mm	高さ (インチ)	0.1575 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
直径	4 mm	正味重量	0.68 g

温度

保管温度 -25 °C...55 °C 周囲温度 -5 °C...40 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン 交差接続リンク

全般

極数 1

寸法

直径 4 mm

材料データ

基本材質 銅・亜鉛 色 シルバーグレー

追加の技術データ

固定形式 ねじ込み

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		